

Garant**Elektricky výškovo nastaviteľné pracovisko Buková doska Multiplex s čiernym gumeným poťahom, Typ: 1500****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	920335 1500
GTIN	4062406229092
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Elektricky výškovo nastaviteľný pracovný stôl na ľahké montážne práce v sede a v stoji. Základný rám so zdvíhacou jednotkou, s priečnymi výstuhami po stranách a vzadu na stabilizáciu. Doska s hrúbkou 50 mm. Na inštaláciu radov sú potrebné dodatočné strižné dosky.

Zvláštne príslušenstvo:

Perforované dosky č. 920360 a 920365, strižné dosky č. 920356 a 920357. Objednajte samostatne.

Povrchová úprava farby:

Výškovo nastaviteľné nožičky v čiernej farbe. Priečne výstupy v antracitovej farbe RAL 7016,

prášková povrchová úprava.**Upozornenie:**

Vzhľadom na maximálnu nosnosť by sa mali používať len mobilné skrinky. Vyhnite sa montáži skriniek pod pracovnú dosku. Ďalšie prídavné zariadenia zodpovedajúcim spôsobom znižujú nosnosť. Dodáva sa kompletne zmontovaný.

Technický opis

Hmotnosť	82 kg
Hĺbka	800 mm
Rozsah prestavenia výšky (Horná hrania pracovnej dosky) od - do	610 - 1200 mm

Hĺbka pracovnej dosky	800 mm
Rýchlosť zdvihu	22 mm/s
Šírka	1500 mm
Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Nosnosť pri trvalom zaťažení	350 kg
maximálna nosnosť	350 kg
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečníka (drevo)	350 kg
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Typ zástrčky Vstup	F
Menovité napätie	250 V
Hrúbka materiálu	1 mm
Prevedenie Prestavenie výšky	elektrický
Hrúbka platne	50 mm
Druh produktu	Pracovný stôl