

**Mahr****Drsnomer, Typ: PS10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	498835 PS10
GTIN	4059192058234
Trieda položky	43C

**Popis****Prevedenie:**

Mobilné zariadenie na meranie drsnosti na presné a norme vyhovujúce meranie a dokumentáciu drsnosti dotykovou metódou. **S integrovaným kalibračným etalónom (odnímateľným).** Veľký, podsvietený 4,3-palcový dotykový TFT displej. Displej sa dá otáčať. Podávacie zariadenie integrované a samostatne použiteľné a môže sa používať samostatne. Záznam k nastaveniu výšky pre meranie na kuželoch atď, zabezpečenie údajov ako súbor TXT, X3P, CSV a PDF. Gaussov filter podľa normy ISO 16610 – 21 (nahrádza normu DIN EN ISO 11562), špeciálny filter podľa normy DIN EN ISO 13565 – 1, IS filter podľa normy DIN EN ISO 3274 (s možnosťou vypnutia).

**Výhoda:**

- **Zapnite a ihneď merajte – intuitívne bez školenia.**
- **Ukladanie protokolov vo formáte PDF.**
- **Automatická voľba Cut-Off.**
- **Tlačidlo Štart a súčasne tlačidlo Domov pre priamy prístup na domovskú obrazovku.**
- **Rýchly prístup k vašim požadovaným funkciám uložením oblíbených položiek na displeji.**

**Rozsah balenia:**

Vrátane jednotky posuvu, štandardného snímača č. 499004 veľ. 6 – 350, etalón drsnosti vrátane továrenského kalibračného certifikátu, integrované prestavenie výšky, ochranný kryt dotykového snímača, nabíjačka/sieťový adaptér, návod na obsluhu, taška s ramenným remeňom, mini USB kábel, predlžovací kábel jednotky posuvu.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Náhradný, prípadne špeciálny dotykový snímač č. 499004, predĺženie dotykového snímača č. 499008, ochranný kryt dotykového snímača č. 499038, merací stojan č. 499011; 498857.

**Náhradný diel:**

Akumulátor č. 499548 veľ. AKKU.

**Upozornenie:**

Súprava pre priečne snímanie k dispozícii na vyžiadanie.

**Technický opis**

maximálny rozsah merania	0,014 palec
Vyhodnocovacia jednotka Výška	77 mm
Hmotnosť Vyhodnocovacia jednotka	0,5 kg
Rýchlosť vnímania hmatom	0,5/1,0 mm/s
Vyhodnocovacia jednotka Šírka	50 mm
maximálny rozsah merania	350 µm
Meracia dráha pozdĺžna	1,25/4,0/12,5 mm
Vyhodnocovacia jednotka Dĺžka	160 mm
Cut-Off (λc)	0,25/0,8/2,5 mm
Meracie dráhy podľa normy	1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automaticky / N × Lc voliteľné
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Označenie výrobcu	PS10
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Kalibrácia	Q1
Kalibrácia	Q2
Druh produktu	Drsnomer

**Služby**

KalibráciaPrístroj na meranie drsnosti Typ R	029200 R
KalibráciaŠtandard drsnosti Typ R	029220 R

**Príslušenstvo**

Snímače pre ST2 / PS1 / PS10 / M300 a 310 Typ 6-350	499004 6-350
Merací stojan ST-D	499011
Snímače pre ST2 / PS1 / PS10 / M300 a 310 Typ 3-350	499004 3-350
Predĺženie snímača pre ST2 / PS1 / PS10 / M300 a 310 Dĺžka 80	499008 80
Predĺžovací kábel PS10 Typ 7053553	499037 7053553