

Garant**Strojný závitník, vaporizovaný, M: M3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	135150 M3
GTIN	4045197076106
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:**

S kužeľovito zúženým vodiacim závitom (3 – 4 plné zuby závit, potom sa kužeľovito zužuje smerom dozadu).

Najmä na hlboko ležiace závity slepých otvorov a triesky, ktoré zostávajú v drážkach na triesky závitníka.

Výhoda:

Vďaka kužeľovito zúženému vodiacemu závit sa pri spätnom chode závitníka do značnej miery predchádza zasekávaniu triesok a následnému odlamovaniu hrotov zubov.

Technický opis

Počet napínacích drážok	3
Počet rezných hrán Z	3
Ø otvoru pod závit	2,5 mm
Ø závit	3 mm
Stúpanie závitov	0,5 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	3,5 mm
Celková dĺžka L	56 mm
Ø stopka štvorhranu	2,7 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E

Hĺbka závitů	9 mm
Druh závitů	M
Velkost závitů	M3
Povrchová úprava	vaporizovaný
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	15	P
GG(G)	podmienene vhodný	9	K
CuZn	podmienene vhodný	13	N
Olej	vhodný		
mokrý maximum	podmienene vhodný		