

Mitutoyo**Digitálne posuvné meradlo IP67, Rozsah merania: 200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	412623 200
GTIN	4946368693989
Trieda položky	44A

Popis**Prevedenie:**

Elektronické posuvné meradlo s absolútnym elektrickým systémom a veľkým, dobre čitateľným displejom. Je odolné voči vode, oleju a prachu. Nízka spotreba energie poskytuje 18 000 hod. nepretržitého používania s jednou batériou (veľ. 300: 5 000 hod.). Prístroj sa pri používaní automaticky zapne a po cca 20 minútach nečinnosti sa automaticky vypne.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357.

Technický opis

Hĺbkomer	rohový 3,7×1,4
Rozsah merania	0 - 200 mm
Kalibrácia	A1
Norma	ISO 13385
Hĺbkomer dostupný	áno
Odčítanie	0,01 mm
Automatické odpojenie	áno
Prevádzková doba	15000 h
Dĺžka meracích čelustí	50 mm

Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 357
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odchýlka merania E MPE	±0,02 mm
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

Služby

Kalibrácia DAkkSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200
KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357
Držiak hĺbkomeru, kovový s 2 skrutkami	412120