

**Garant****Ručný závitník jednotlivý Prostředný závitník, bez povlaku, M: M4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130170 M4
GTIN	4045197065773
Trieda položky	11G

**Popis****Prevedenie:**

Veľ. M2,3; a M2,6 so starým profilom DIN.

**Technický opis**

Stúpanie závitov	0,7 mm
Ø závitu	4 mm
Ø otvoru pod závit	3,3 mm
Norma	DIN 352
Ø stopky D <sub>s</sub>	4,5 mm
Celková dĺžka L	40 mm
Ø stopka štvorhranu	3,4 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS
Hĺbka závitu	8 mm
Druh závitu	M
Veľkosť závitu	M4
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitu	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13

Forma nábehu	D
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3×D pri slepom otvore
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Ručný závitník
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný		
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		