

**FLEX****Satinovací stroj TRINOX FLEX, Typ: BSE14-3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	077751 BSE14-3
GTIN	4030293187177
Trieda položky	03S

**Technický opis**

Upínač nástrojov	19
Označenie výrobcu	BSE 14-3 100
Rozsah otáčok	1000 - 3500 min <sup>-1</sup>
maximálne vibrácie podľa EN	0 m/s <sup>2</sup>
Dĺžka leštiaceho náradia	100 mm
Príkon	1400 W
maximálny Ø leštiaceho náradia	125 mm
Hmotnosť	2,9 kg
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Satinovací stroj

**Príslušenstvo**

Mini brúsny pás Ø 100×100 mm Zrinitosť 180	568538 180
--	------------

Mini brúsny pás Ø 100×100 mm Zrnitosť 120	568538 120
Upínací valec Ø 100×100 mm Typ AIR	568577 AIR
Mini brúsny pás Ø 100×100 mm Zrnitosť 280	568535 280
Mini brúsny pás Ø 100×100 mm Porovnanie zrnitosti 280	568558 280
Mini brúsny pás Ø 100×100 mm Zrnitosť 80	568535 80
Mini brúsny pás Ø 100×100 mm Porovnanie zrnitosti 180	568558 180
Mini brúsny pás Ø 100×100 mm Zrnitosť 240	568538 240
Mini brúsny pás Ø 100×100 mm Zrnitosť 120	568532 120
Mini brúsny pás Ø 100×100 mm Zrnitosť 40	568532 40
Mini brúsny pás Ø 100×100 mm Zrnitosť 280	568538 280
Mini brúsny pás Ø 100×100 mm Zrnitosť 600	568538 600
Mini brúsny pás Ø 100×100 mm Zrnitosť 80	568532 80
Mini brúsny pás Ø 100×100 mm Porovnanie zrnitosti 100	568558 100
Mini brúsny pás Ø 100×100 mm Zrnitosť 120	568535 120
Mini brúsny pás Ø 100×100 mm Zrnitosť 60	568532 60