

**HOLEX****Strojový závitník HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNF: 3/4-16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	138050 3/4-16
GTIN	4062406374976
Trieda položky	12I

**Popis****Prevedenie:**

**Univerzálny závitník HOLEX Pro Tap.** Odolné vyhotovenie pre širokú škálu materiálov.  
**Zlepšený rezný materiál HSS-E s povrchovou úpravou TiN, ktorá znižuje trenie.**

**Použitie:**

**Pre jednotný jemný závit UNF ASME-B1.1.**

**Technický opis**

Chodov na palec	16
Hĺbka závitú	47,63 mm
Počet rezných hrán Z	4
Rezný materiál	HSS E
Ø závitú	19,05 mm
Ø otvoru pod závit	17,5 mm
Počet napínacích drážok	4
Veľkosť závitú	3/4-16 UNF
Celková dĺžka L	110 mm
Stúpanie závitov	1,587 mm
Norma	DIN 374
Ø stopky D <sub>s</sub>	14 mm

Druh závitů	UNF
Ø stopka štvorhranu	11 mm
Séria	Pro Tap
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Tolerančná trieda	2B
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	24	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	25	N
Hliník > 10 % si	vhodný	10	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	24	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	20	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	8	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	8	M
CuZn	podmienene vhodný	15	N
Uni	vhodný		

Olej	vhodný
mokrý maximum	vhodný