

HOLEX**Strojový závitník HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNF: 5/16-24****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	138050 5/16-24
GTIN	4062406374914
Trieda položky	12I

Popis**Prevedenie:**

Univerzálny závitník HOLEX Pro Tap. Odolné vyhotovenie pre širokú škálu materiálov.

Zlepšený rezný materiál HSS-E s povrchovou úpravou TiN, ktorá znižuje trenie.

Použitie:

Pre jednotný jemný závit UNF ASME-B1.1.

Technický opis

Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Ø otvoru pod závit	6,9 mm
Druh závit	UNF
Hĺbka závit	19,85 mm
Chodov na palec	24
Stúpanie závitov	1,058 mm
Počet napínacích drážok	3
Veľkosť závit	5/16-24 UNF
Ø závit	7,94 mm
Ø stopky D _s	6 mm
Počet rezných hrán Z	3
Celková dĺžka L	90 mm
Rezný materiál	HSS E

Norma	DIN 374
Séria	Pro Tap
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Tolerančná trieda	2B
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	24	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	25	N
Hliník > 10 % si	vhodný	10	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	24	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	20	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	8	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	8	M
CuZn	podmienene vhodný	15	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		

mokrý maximum

vhodný