

**Prístroj na odihľovanie a zrážanie hrán, Typ: EKF300****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078121 EKF300
GTIN	4250187507229
Trieda položky	07E

Popis**Prevedenie:**

Zabrusovačka s mäkkým štartom a tepelnou ochranou v kompaktnom dizajne pre obrábanie rovných hrán, vnútorných a vonkajších polomerov a otvorov od Ø 22mm. Jemné nastavenie umožňuje ľahké zabrusovanie pre odihľenie, ako aj široké skosenia. So zlepšenou nožovou hlavou pre znížené rezné sily. Fazeta 30° – šírka plynulá 0 – 5 mm.

Rozsah balenia:

Vrátane frézy, **3 HM** výmenné doštičky, zberná nádoba na triesky Č. 084520, dopravný kufrík.

Upozornenie:

Najmenej 2 mm výška hrany obrobku potrebná pre vodiaci valec.

Technický opis

Dĺžka	310 mm
Sieťové napätie	230 V
Príkion	1500 W
Hmotnosť	4 kg

maximálne otáčky	6000 min ⁻¹
Výška	295 mm
Označenie výrobcu	EKF300
Šírka	138 mm
Fazeta	30°
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Balenie	Pepravný kufrík
Druh produktu	Prístroj na odihľovanie a zrážanie hrán

Príslušenstvo

TK vymeniteľné doštičky 3dielna sada SHM 200na oceľ Typ SHM200	078128 SHM200
Frézovací nástroj 3 ostriami Typ ZFR300	078133 ZFR300
Náhradná skrutka pre otočnú dosku EKF Prevedenie SCREW	078127 SCREW