

**Prístroj na odihľovanie a zrážanie hrán, Typ: EKF452****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078121 EKF452
GTIN	4250187507267
Trieda položky	07E

**Popis****Prevedenie:**

Zabrusovačka s mäkkým štartom a tepelnou ochranou v kompaktnom dizajne pre obrábanie rovných hrán, vnútorných a vonkajších polomerov a otvorov od Ø 22mm. Jemné nastavenie umožňuje ľahké zabrusovanie pre odihľenie, ako aj široké skosenia. So zlepšenou nožovou hlavou pre znížené rezné sily. Polomer R 2,5 mm.

**Rozsah balenia:**

Vrátane frézy, **3 HM** výmenné doštičky, zberná nádoba na triesky Č. 084520, dopravný kufřík.

**Upozornenie:**

Najmenej 2 mm výška hrany obrobku potrebná pre vodiaci valec.

**Technický opis**

Sieťové napätie	230 V
Príkon	1500 W
Dĺžka	310 mm
Označenie výrobcu	EKF452

Šírka	138 mm
maximálne otáčky	6000 min <sup>-1</sup>
Hmotnosť	4 kg
Výška	295 mm
Polomer	2,5 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Balenie	Pepravný kufrík
Druh produktu	Prístroj na odihľovanie a zrážanie hrán

## Príslušenstvo

TK vymeniteľné doštičky 3dielna sada SHM 202pre oceľ polomer 2,5 mm Typ SHM202	078131 SHM202
Náhradná skrutka pre otočnú dosku EKF Prevedenie SCREW	078127 SCREW
Frézovací nástroj 3 ostriami Typ ZFR452	078133 ZFR452