

**Strojový závitník HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, M: M24****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132680 M24
GTIN	4062406373924
Trieda položky	12I

**Popis****Prevedenie:****S lámačom triesok.****Univerzálny závitník HOLEX Pro Tap.**

Odolné vyhotovenie pre široké spektrum materiálu.

**Zlepšený rezný materiál HSS-E s povlakom TiN znižujúcim trenie. Trieda tolerancie: ISO 2 6H****Technický opis**

Ø otvoru pod závit	21 mm
Veľkosť závit	M24
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Ø stopka štvorhranu	14,5 mm
Počet napínacích drážok	4
Hĺbka závit	72 mm
Druh závit	M
Ø stopky D <sub>s</sub>	18 mm
Stúpanie závitov	3 mm
Celková dĺžka L	160 mm
Ø závit	24 mm

Norma	DIN 376
Počet rezných hrán Z	4
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitu	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Séria	Pro Tap
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	24	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	25	N
Hliník > 10 % si	vhodný	10	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	24	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	20	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	8	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	8	M
CuZn	podmienene vhodný	15	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		

mokrý maximum

vhodný