

HOLEX**Strojový závitník HOLEX Pro Tap HSS-E typ C, TiN, M: M24****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	135910 M24
GTIN	4062406374501
Trieda položky	12I

Popis**Prevedenie:****Tvar C** (2 – 3 chody zárezu).**Univerzálny závitník HOLEX Pro Tap.** Odolné vyhotovenie pre širokú škálu materiálov.**Zlepšený rezný materiál HSS-E s povrchovou úpravou TiN, ktorá znižuje trenie.****Technický opis**

Stúpanie závitov	3 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Počet rezných hrán Z	4
Ø závit	24 mm
Rezný materiál	HSS E
Ø stopka štvorhranu	14,5 mm
Hĺbka závit	72 mm
Druh závit	M
Celková dĺžka L	160 mm
Veľkosť závit	M24
Ø stopky D _s	18 mm
Norma	DIN 376
Počet napínacích drážok	4
Ø otvoru pod závit	21 mm

Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Séria	Pro Tap
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	24	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	25	N
Hliník > 10 % si	vhodný	10	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	24	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	20	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	8	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	8	M
CuZn	podmienene vhodný	15	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		

