

HOLEX**Upínací trň pre frézovacie hlavy Tvar A, BT 40 A = 100, Ø trňa d1: 27mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	303027 27
GTIN	4062406231071
Trieda položky	32A

Popis**Prevedenie:**

Kuželová stopka, upínací čap a dosadacie plochy nákrúžku brúsené.

Všetky stopky otryskané jemnými sklenenými guľôčkami. Kvalita vyváženia G6,3 / 18000 min⁻¹.
Tvar A.

Rozsah balenia:

Vrátane uťahovacej skrutky na frézy.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760 – 308802. Špeciálny kľúč č. 309840.

Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	100 mm
Vonkajší Ø D	50 mm
vhodný špeciálny kľúč č. 309840	27
Ø trňa d ₁	27 mm
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861	27
Ø upnutia D ₁	27 mm
Upínač	BT 40 A = 100
Norma	DIN 6357
Norma upínača	ISO 7388-2

Norma upínača	JIS B6339
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 18000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 5 μm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Upínací trň pre frézovacie hlavy