

**Strojový závitník HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNC: 10-24****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	133375 10-24
GTIN	4062406374228
Trieda položky	12I

Popis**Prevedenie:**

Univerzálny závitník HOLEX Pro Tap. Odolné vyhotovenie pre širokú škálu materiálov.
Zlepšený rezný materiál HSS-Es povrchovou úpravou TiN, ktorá znižuje trenie.

Použitie:

Pre jednotný hrubý závit UNC ASME – B1.1.

Technický opis

Norma	DIN 371
Stúpanie závitov	1,058 mm
Druh závitů	UNC
Celková dĺžka L	70 mm
Rezný materiál	HSS E
Ø závitů	4,83 mm
Hĺbka závitů	14,49 mm
Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø stopky D _s	6 mm
Chodov na palec	24
Ø otvoru pod závit	3,9 mm
Počet rezných hrán Z	3

Velkosť závitů	10-24 UNC
Séria	Pro Tap
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Tolerančná trieda	2B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	24	N
Alu (krátko rezanie)	vhodný	25	N
Hliník > 10 % si	vhodný	10	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	24	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	20	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	8	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	8	M
CuZn	podmienene vhodný	15	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		

