

HOLEX**Strojový závitník HOLEX Pro Tap HSS-E typ C, TiN, G: G1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	137806 G1
GTIN	4062406374778
Trieda položky	12I

Popis**Prevedenie:**

Univerzálny závitník HOLEX Pro Tap. Robustné prevedenie pre široké spektrum materiálov.
Zlepšený rezný materiál HSS-E s povlakom TiN znižujúcim trenie.

Použitie:

Na cylindrický Whitworthov závit DIN-ISO 228/1 (nie na spoje utesnené závitom).

Technický opis

Počet rezných hrán Z	3
Celková dĺžka L	160 mm
Ø otvoru pod závit	30,75 mm
Počet napínacích drážok	3
Hĺbka závit	83,125 mm
Veľkosť závit	G1
Stúpanie závitov	2,309 mm
Ø stopka štvorhranu	20 mm
Rezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	25 mm
Chodov na palec	11
Ø závit	33,25 mm

Séria	Pro Tap
Povrchová úprava	TiN
Druh závitu	G
Vrcholový uhol závitu	55 Stupeň
Norma	DIN 5156
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	24	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	25	N
Hliník > 10 % si	vhodný	10	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	24	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	20	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	8	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	8	M
CuZn	podmienene vhodný	15	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		

mokrý maximum

vhodný