

HOLEX**Strojový závitník HOLEX Pro Tap HSS-E typ C, TiN, G: G3/4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	137806 G3/4
GTIN	4062406374761
Trieda položky	12I

Popis**Prevedenie:**

Univerzálny závitník HOLEX Pro Tap. Robustné prevedenie pre široké spektrum materiálov.
Zlepšený rezný materiál HSS-E s povlakom TiN znižujúcim trenie.

Použitie:

Na cylindrický Whitworthov závit DIN-ISO 228/1 (nie na spoje utesnené závitom).

Technický opis

Rezný materiál	HSS E
Počet napínacích drážok	2
Ø stopka štvorhranu	16 mm
Počet rezných hrán Z	2
Chodov na palec	14
Celková dĺžka L	140 mm
Stúpanie závitov	1,814 mm
Ø otvoru pod závit	24,5 mm
Veľkosť závit	G3/4
Hĺbka závit	66,1 mm
Ø závit	26,44 mm
Ø stopky D _s	20 mm

Séria	Pro Tap
Povrchová úprava	TiN
Druh závitu	G
Vrcholový uhol závitu	55 Stupeň
Norma	DIN 5156
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	24	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	25	N
Hliník > 10 % si	vhodný	10	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	24	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	20	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	8	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	8	M
CuZn	podmienene vhodný	15	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		

mokrý maximum

vhodný