

HOLEX**Strojový závitník HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNC: 5/16-18****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 137910 5/16-18 |
| GTIN | 4062406374846 |
| Trieda položky | 12I |

Popis**Prevedenie:**

Univerzálny závitník HOLEX Pro Tap. Odolné vyhotovenie pre širokú škálu materiálov.

Zlepšený rezný materiál HSS-E s povrchovou úpravou TiN, ktorá znižuje trenie.

Použitie:

Pre jednotný hrubý závit UNC ASME-B1.1.

Technický opis

| | |
|-------------------------|----------|
| Norma | DIN 371 |
| Počet napínacích drážok | 3 |
| Hĺbka závit | 19,85 mm |
| Ø otvoru pod závit | 6,6 mm |
| Druh závit | UNC |
| Ø stopky D _s | 6 mm |
| Počet rezných hrán Z | 3 |
| Celková dĺžka L | 90 mm |
| Chodov na palec | 18 |
| Ø stopka štvorhranu | 4,8 mm |
| Rezný materiál | HSS E |
| Stúpanie závitov | 1,411 mm |
| Ø závit | 7,94 mm |

| | |
|--------------------------|---|
| Veľkosť závitú | 5/16-18 UNC |
| Séria | Pro Tap |
| Povrchová úprava | TiN |
| Vrcholový uhol závitú | 60 Stupeň |
| Tolerančná trieda | 2B |
| Forma nábehu | C |
| Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň |
| Stopka | Valcová stopka s h9 |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Použitie pri type otvoru | do 2,5xD pri slepom otvore |
| Smer rezania | pravé |
| Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie |
| Farebný krúžok | zelená |
| Druh produktu | Závitník |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Hliníkové plasty | vhodný | 24 | N |
| Alu (krátke rezanie) | vhodný | 25 | N |
| Hliník > 10 % si | vhodný | 10 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 24 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 20 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 15 | P |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | podmienene vhodný | 8 | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 8 | M |
| CuZn | podmienene vhodný | 15 | N |
| Uni | vhodný | | |
| Olej | vhodný | | |

mokrý maximum

vhodný