


**Garant****CC.T 060204, Typ: HU7315-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260052 HU7315-1
GTIN	4062406380274
Trieda položky	21G

## Technický opis

Lamač triesok	AF
Tolerancia	G
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCGT 060204
Typ	HU7315-1
Počet výmien/rezných hrán	2
Hĺbka rezu $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 600 m/min
Povrchová úprava	bez povlaku
Uhlový Polomer	0,4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Podmienka rezu	kontinuálne

Rezný materiál	HM
Posuv f	0,03 - 0,1 mm/ot,
Hlavné použitie	N
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie