



## Ručné závitníky sada, bez povlaku, M: M18



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 130200 M18    |
| GTIN             | 4045197445933 |
| Trieda položky   | 12G           |

### Popis

#### Prevedenie:

3-dielna súprava, **pozostáva z predrezávacieho, priebežného a dokončovacieho závitníka.**

### Technický opis

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Ø otvoru pod závit      | 15,5 mm  |
| Stúpanie závitov        | 2,5 mm   |
| Ø závit                 | 18 mm    |
| Norma                   | DIN 352  |
| Ø stopky D <sub>s</sub> | 14 mm    |
| Celková dĺžka L         | 80 mm    |
| Ø stopka štvorhranu     | 11 mm    |
| Tolerančná trieda       | ISO 2 6H |
| Rezný materiál          | HSS      |
| Hĺbka závit             | 36 mm    |
| Druh závit              | M        |

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Veľkosť závitú           | M18                           |
| Povrchová úprava         | bez povlaku                   |
| Vrcholový uhol závitú    | 60 Stupeň                     |
| Závit-norma              | DIN 13                        |
| Forma nábehu             | A                             |
| Forma nábehu             | D                             |
| Forma nábehu             | C                             |
| Stopka                   | Valcová stopka s h9           |
| Vnútorne chladenie       | nie                           |
| Použitie pri type otvoru | do 3×D pri slepom otvore      |
| Použitie pri type otvoru | až 3×D pri priechodnom otvore |
| Smer rezania             | pravé                         |
| Druh závitového náradia  | Ručný závitník                |
| Farebný krúžok           | bez                           |
| Druh produktu            | Závitník                      |

## Údaje o užívateľovi

|                              | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Hliníkové plasty             | podmienene vhodný |                |         |
| Alu (krátke rezanie)         | podmienene vhodný |                |         |
| Hliník > 10 % si             | podmienene vhodný |                |         |
| Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            |                |         |
| GG(G)                        | podmienene vhodný |                |         |
| Uni                          | vhodný            |                |         |
| Olej                         | vhodný            |                |         |
| suché                        | podmienene vhodný |                |         |

