

**FLEX****Leštička, Typ: XCE10-8125****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	077771 XCE10-8125
GTIN	4030293180550
Trieda položky	03S

**Popis****Prevedenie:**

- **8 mm zdvih pri leštení s nevyhnutným pohonom pre vysokú abrazivitu, bez hologramov.**
- **Mimoriadne tichý chod vďaka vyrovnanej hmotnosti.**
- **Ideálny pre laky odolné voči teplote vďaka rozvoju nízkej teploty na povrchu.**
- **tlmený špeciálny upínací kotúč na leštenie.**
- **Plochá hlava prevodovky znižuje vzdialenosť od povrchu. Umožňuje bezpečné vedenie stroja v akejkoľvek polohe.**
- **Kryt rukoväte: ergonomicky tvarovaný s mäkkou rukoväťou.**
- **Mikroprocesorová elektronika VR: s konštantným udržiavaním otáčok pomocou tachogenerátora, pozvoľným štartom, vypínačom dávkovania plynu, blokovaním opätovného nábehu po výpadku el. prúdu, ochranou pred preťažením, kontrolou teploty a predvolbou počtu otáčok.**
- **Optimalizované vedenie vzduchu pre maximálny účinok chladenia na motor a prevodovku. Bez rušivého odvádzaného vzduchu pre používateľa.**

**Technický opis**

Príkon	1010 W
Hmotnosť	2,6 kg
Označenie výrobcu	XCE 10-8 125
Dĺžka kábla	4 m

Rozsah otáčok	140 - 430 min <sup>-1</sup>
maximálny Ø leštiaceho náradia	160 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Leštička