

**Garant****GARANT Master Tap SteelHT strojový závitník HSS-E-PM typ B 6HX, TiCN, MF: 8X0,75****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132855 8X0,75
GTIN	4062406236557
Trieda položky	11I

**Popis****Prevedenie:**

Vysoko výkonný závitník, špeciálne vyvinutý na použitie v **oceliach s vysokou pevnosťou v ťahu** a pre **materiály, ktoré sa ťažko obrábajú. Silný lámač triesok** pre stabilitu procesu pri vysokom zaťažení reznej sily.

- **Rezný materiál HSS-E-PM pre najvyššiu stabilitu rezných hrán.**
- **Optimalizované zaoblenie rezných hrán.**
- **Povrchová úprava s TiCN pre maximálnu ochranu proti opotrebeniu.**

**Odporúčanie:**

V prípade **materiálov TOOLOX a HARDOX** odporúčame **vyvrtať Ø otvoru pod závit väčší, ako je špecifikácia DIN** (pozri tabuľku).

**Technický opis**

Celková dĺžka L	80 mm
Počet rezných hrán Z	3
Norma	DIN 374
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Ø závitu	8 mm
Druh závitu	MF
Počet napínacích drážok	3
Ø otvoru pod závit	7,2 mm
Rezný materiál	HSS E PM

Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Hĺbka závitú	24 mm
Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Stúpanie závitov	0,75 mm
Povrchová úprava	TiCN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	červená
Séria	Master Tap
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	30	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	20	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12	P
Oceľ < 50 HRC	podmienene vhodný	5	H
TOOLOX 33	vhodný	15	H
TOOLOX 44	vhodný	5	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	3	H

INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	7	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	5	S
Olej	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		