

Garant**Strojný závitník, vaporizovaný, M: M20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	131100 M20
GTIN	4045197068538
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:****Silný lámač triesok.****Vodiaca časť s mazacími drážkami**, ale bez trieskových drážok. **Obzvlášť stabilný, optimálne samonavádzanie a žiadne dodatočné rezanie** pri spätnom chode.

Veľ. M2,3 a M2,6 so starým profilom DIN.

Popis:

Mazacia drážka

Vodiaci závit

Nábeh

Lámač triesok

Technický opis

Ø závitu	20 mm
Stúpanie závitov	2,5 mm
Počet rezných hrán Z	3
Počet napínacích drážok	3
Ø otvoru pod závit	17,5 mm
Norma	DIN 376
Ø stopky D _s	16 mm
Celková dĺžka L	140 mm
Ø stopka štvorhranu	12 mm

Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závitú	60 mm
Druh závitú	M
Veľkosť závitú	M20
Povrchová úprava	vaporizovaný
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
CuZn	podmienene vhodný	13	N
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		