

**Garant**

**Kotúčová/upichovacia fréza so závitom Ocel' šírka  $a_p = 1,5$  mm,  $\varnothing D$  / počet čepielok Z: 50/4mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	218416 50/4
GTIN	4062406238599
Trieda položky	21P

**Popis****Prevedenie:**

Vysoko výkonný systém oddeľovacej frézy s variabilitou v kombinácii goliera a **lacného ocelového noža** alebo goliera a **vysoko presného teplotne odolného noža HSS**.

Najmä na použitie v hlbokých dutinách.

**Použitie:**

Na frézovanie drážok a rezanie. Pre vysokú presnosť opakovania pri sériovej výrobe používajte prednostne čepel' HSS.

**Pozor!:**

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

**Upozornenie:**

Je možné objednať kotúčové frézy / odrezávacie frézy do  $\varnothing D = 200$  mm.

Náhradné HSS kotúče je možné doobjednať ako príslušenstvo.

**Technický opis**

maximálna hĺbka zárezu $a_{e\ max}$	12,75 mm
Celková dĺžka $L_{celk}$ pre $a_p$ 2,2 mm	32 mm
Montážny závit M	M12

Ø D <sub>1</sub> h6	12,5 mm
Ø rezných hrán D <sub>C</sub>	50 mm
Počet rezných hrán Z	4
Ø D <sub>2</sub>	25 mm
Celková dĺžka L <sub>celk</sub> pre a <sub>p</sub> 1,5 mm	31,4 mm
vhodná otočná rezná platnička	XC.. 1119
Šírka a <sub>p</sub>	1,5 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Rezný materiál	HSS
Vnútorne chladenie	nie
Druh produktu	Kotúčová fréza