

Garant**Strojný závitník, vaporizovaný, MF: 18X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	136210 18X1,5
GTIN	4045197078629
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:**

Povrch vaporizovaný, zabránilo sa zváraniu za studena.

Technický opis

Stúpanie závitov	1,5 mm
Ø závit	18 mm
Počet rezných hrán Z	4
Ø otvoru pod závit	16,5 mm
Počet napínacích drážok	4
Ø stopky D _s	14 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Ø stopka štvorhranu	11 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 374
Hĺbka závit	54 mm
Druh závit	MF
Veľkosť závit	M18×1,5
Povrchová úprava	vaporizovaný

Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
CuZn	podmienene vhodný	13	N
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		