

HOLEX**Posuvné meradlo s predĺženými meracími čelustami, Rozsah merania: 800mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	415188 800
GTIN	4062406239503
Trieda položky	41Z

Popis**Prevedenie:**

Nonius s matným chrómovaným povrchom bez odleskov. Meracie plochy kalené a brúsené. **Dlhé meracie čeluste vhodné na meranie veľkých obrobkov a priemerov obrobkov.** Zapustené a zaoblené konce čelustí na vnútorné merania.

S **veľmi dlhými meracími čelustami**, bez jemného nastavovania.

Technický opis

Dĺžka meracích čelustí	300 mm
Norma	Výrobná norma
Kalibrácia	A1
Balenie	stabilný box
Ø vnútornej meracej násady	20 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,17 mm
Hmotnosť	3,5 kg
Odčítanie	0,05 mm
Členenie	1/20 mm

Rozsah merania	0 - 800 mm
Meracia technika	analógová
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Druh produktu	Dielenské posuvné merítka

Služby

Kalibrácia DAKKSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 1000	021010 1000
KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 1000	021000 1000