

Garant**Strojný závitník, bez povlaku, MF: 4X0,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	136250 4X0,5
GTIN	4045197078667
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:****Stabilné vyhotovenie, s 15° pravotočivou špirálou.****Technický opis**

Počet napínacích drážok	3
Ø otvoru pod závit	3,5 mm
Ø závit	4 mm
Stúpanie závitov	0,5 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø stopky D _s	2,8 mm
Celková dĺžka L	63 mm
Ø stopka štvorhranu	2,1 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 374
Hĺbka závit	8 mm
Druh závit	MF
Veľkosť závit	M4×0,5
Povrchová úprava	bez povlaku

Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	15 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	15	P
Grafit, GRP, CFRP	podmienene vhodný	14	N
Uni	podmienene vhodný	16	
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		