

Garant**Poháňaný nástroj radiálny, VX3, Typ: 30-VX3RIKD****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319916 30-VX3RIKD
GTIN	4062406241162
Trieda položky	31W

Popis**Prevedenie:**

Použitie na **kotúčových revolveroch**. Pravé vyhotovenie. Prevod 1:1. Verzia s vnútorným chladením (vnútorným) max 70 bar. Zarovnanie pomocou **štandardnej lišty**.

Prevedenie IKD – s keramikou tesniacou súpravou, tlak do 70 barov, úplne suchý chod.

Verzia IM s vnútornou upínacou maticou.

Pre použitie na všetkých CNC sústruhoch **DMG Gildemeister CTX** s revolverovou hlavou **Sauter**. Spojka pohonu **DIN 5480**. Upínanie nástrojov v AGW cez ER upínanie klieštinu s vonkajšou maticou alebo rýchlovýmenným systémom VARIA VX s licenciou EWS. Externé vonkajšie chladenie cez rúru KM, vnútorné chladenie pomocou nástroja centrálne cez vreteno. Maximálne otáčky 8000 ot./min⁻¹.

Výhoda:

- **Dizajn optimalizovaný pre hmotnosť a geometriu.**
- **Spôľahlivosť procesu vďaka vysokokvalitným komponentom, trvanlivosť.**
- **Prenos vysokých krútiacich momentov.**
- **100 % kontrola - každý AGW je podrobený zábehovému programu.**
- **Vnútorné chladenie: špeciálne vyvinuté a patentované tesnenie.**

Použitie:

Čo najviac krokov obrábania v jednom upnutí. Ak je nedostatok miesta (dostupné upínacie priestory) v revolverovej hlave.

Vhodné pre:

DMG Gildemeister CTX. Niektoré Emco, Hardinge, Monforts, Scherer atď. s DIN 5480.

Rozsah balenia:

AGW pre upínaciu klieštinu: vrátane upínacej matice a hákového kľúča. AGW VARIA VX: vrátane kľúča.

Zvláštne príslušenstvo:

Vhodné vložky Varia VX č. 319802 - 319888, ER rýchlovýmenný adaptér č. 319761 - 319781, upínacia klieštinu ER č. 308941 - 309878, upínací kľúč ER č. 309680 - 309745.

Upozornenie:

- **Iné typy pohonov (napr. DIN 5482), prevody, rozmery, BMT atď. na vyžiadanie: www.hoffmann.ews-tools.com**
- **Nástroje IK (vnútorné chladenie) bez chodu nasucho so štandardným tesnením, filtrovanie chladiacej kvapaliny < 50 µm.**
- **Odporúčanie: Verziu VARIA VX ovládajte momentovým nástrojom (max. 6 Nm).**
- **Pre ťažké frézovacie práce sa na požiadanie odporúča variant s kuželíkovým ložiskom.**

Technický opis

h ₁	68 mm
Chladenie	interné
l ₁	89 mm
b ₂	41 mm
b ₁	69,5 mm
x	55 mm
Upínač	VX3
Veľkosť VDI	30
Upnutie nástroja	Varia VX3
Druh produktu	Poháňaný nástroj

Príslušenstvo

Upínač pre frézy VARIA VX3 Ø trňa d1 16	319835 16
Držiak vrtáka do plného materiálu VARIA VX3 Ø upnutia D1 20	319823 20
Držiak vrtáka do plného materiálu VARIA VX3 Ø upnutia D1 25	319823 25
	319823 8

Držiak vrtáka do plného materiálu VARIA VX3 Ø upnutia D1
8

Držiak vrtáka do plného materiálu VARIA VX3 Ø upnutia D1
6

319823 6

Varia upínacia klieština VARIA VX3 Pre veľkosť upínacej
klieštiny ER 25

319802 25

Varia upínacia klieština VARIA VX3 Pre veľkosť upínacej
klieštiny ER 20

319802 20

Držiak vrtáka do plného materiálu VARIA VX3 Ø upnutia D1
16

319823 16

Držiak vrtáka do plného materiálu VARIA VX3 Ø upnutia D1
10

319823 10

Držiak vrtáka do plného materiálu VARIA VX3 Ø upnutia D1
12

319823 12

Varia upínacia klieština VARIA VX3 Pre veľkosť upínacej
klieštiny ER 32

319802 32

Varia upínacia klieština VARIA VX3 Pre veľkosť upínacej
klieštiny ER 16

319802 16

Upínač pre frézy VARIA VX3 Ø trňa d1 22

319835 22

Upínač pre frézy VARIA VX3 Ø trňa d1 27

319835 27