

Garant**Poháňaný nástroj radiálny zapustený, ER32, Typ: Z4032IKDIM****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319925 Z4032IKDIM
GTIN	4062406241766
Trieda položky	31W

Popis**Prevedenie:**

Prevedenie IKD – s keramickou tesniacou súpravou, tlak do 70 barov, úplne suchý chod. Verzia IM s vnútornou upínacou maticou.

Zapustený dizajn pre väčší priestor na obrábanie.

Použitie na **kotúčových revolveroch**. Pravé vyhotovenie. Prevod 1:1. Verzia s vnútorným chladením (vnútorným) max 70 bar. Zarovnanie pomocou **štandardnej lišty**.

Pre použitie na všetkých CNC sústruhoch **DMG Gildemeister CTX** s revolverovou hlavou **Sauter**. Spojka pohonu **DIN 5480**. Upínanie nástrojov v AGW cez ER upínaciu klieštinu s vonkajšou maticou alebo rýchlovýmenným systémom VARIA VX s licenciou EWS. Externé vonkajšie chladenie cez rúru KM, vnútorné chladenie pomocou nástroja centrálne cez vreteno. Maximálne otáčky 8000 ot./min⁻¹.

Výhoda:

- **Dizajn optimalizovaný pre hmotnosť a geometriu.**
- **Spôľahlivosť procesu vďaka vysokokvalitným komponentom, trvanlivosť.**
- **Prenos vysokých krútiacich momentov.**
- **100 % kontrola – každý AGW je podrobený zábehovému programu.**
- **Vnútorné chladenie: špeciálne vyvinuté a patentované tesnenie.**

Použitie:

Čo najviac krokov obrábania v jednom upnutí. Ak je nedostatok miesta (dostupné upínacie priestory) v revolverovej hlave.

Vhodné pre:

DMG Gildemeister CTX. Niektoré Emco, Hardinge, Monforts, Scherer atď. s DIN 5480.

Rozsah balenia:

AGW pre upínanie klieštinu: vrátane upínacej matice a hákového kľúča. AGW VARIA VX: vrátane kľúča.

Zvláštne príslušenstvo:

Vhodné vložky Varia VX č. 319802 - 319888, ER rýchlovýmenný adaptér č. 319761 - 319781, upínanie klieštiny ER č. 308941 - 309878, upínací kľúč ER č. 309680 - 309745.

Upozornenie:

- **Iné typy pohonov (napr. DIN 5482), prevody, rozmery, BMT atď. na vyžiadanie:**
www.hoffmann.ews-tools.com
- **Nástroje IK (vnútorné chladenie) bez chodu nasucho so štandardným tesnením, filtrovanie chladiacej kvapaliny < 50 µm.**
- **Odporúčanie: Verziu VARIA VX ovládajte momentovým nástrojom (max. 6 Nm).**
- **Pre ťažké frézovacie práce sa na požiadanie odporúča variant s kuželíkovým ložiskom.**

Technický opis

h ₁	76 mm
Chladenie	interné
l ₁	138 mm
b ₂	99,5 mm
x	100 mm
b ₁	22,6 mm
Upínač	ER32
Veľkosť VDI	40
Upnutie nástroja	ER32
Druh produktu	Poháňaný nástroj

Príslušenstvo

Varia upínanie klieština VARIA VX3 Pre veľkosť upínacej klieštiny ER 32	319802 32
Varia upínanie klieština VARIA VX4 Pre veľkosť upínacej klieštiny ER 32	319804 32