

**Garant****Presný kuželový záhlbník 90°, bez povlaku, Vonkajšie Ø Dc: 12,4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	150150 12,4
GTIN	4045197085511
Trieda položky	11M

**Popis****Prevedenie:**

**Všetky hříbidlá s 3 reznými ranami**, radiálne podbrúsené.

Drážky na odvod triesok brúsené z plného materiálu.

Presný kuželový záhlbník, vyrobený s prísnejšími výrobnými toleranciami ako podľa DIN335-C.

**Použitie:**

Presný kuželový záhlbník pre zhotovovanie hladkých kuželových záhlbení.

**Technický opis**

Posuv f v oceli < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/ot,
Tolerancia stopky	h9
Vonkajší Ø	12,4 mm
najhlbší Ø záhlbníka pre otvory od	2,8 mm
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991	M6
Ø stopky D <sub>s</sub>	8 mm
Celková dĺžka L	56 mm
Počet rezných hrán Z	3
Povrchová úprava	bez povlaku
Uhol zápustného hrotu	90 Stupeň
Rezný materiál	HSS

Norma	DIN 335 C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlbník

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	70	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	33	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	28	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	27	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	27	P
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		