

Garant**Magnetický uchopovač, Ø D: 80mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	358711 80
GTIN	4062406241773
Trieda položky	31V

Popis**Prevedenie:**

- **Optimalizovaný a bezpečný pracovný postup.**
- **Ochrana pred kolíziou počas rozbehu vďaka bezpečnostnému zdvihu stlačovacej pružiny 10 mm.**
- **Výmenou vymeniteľných dosiek možno automaticky oddeliť, prepraviť a uložiť jednotlivé geometrie obrobkov.**
- **Časy chodu stroja bez dlhších prerušení.**
- **Vysoká ekonomická efektívnosť vďaka optimalizovanému využitiu.**
- **Výrazne menšia kontaminácia olejovou hmlou.**
- **Umožňuje bezproblémovú prevádzku.**
- **Znižuje riziko zranenia.**
- **Možno použiť vo všetkých štandardných držiakoch Weldon.**

Použitie:

Nástroj na zdvíhanie a uvoľňovanie feromagnetických obrobkov. Aktivácia magnetu pomocou chladiacej kvapaliny (IKZ) alebo stlačeného vzduchu. Tvarová preprava obrobeného obrobku cez protibežný obrys výmennej dosky na požadované miesto uloženia v strojnici.

Rozsah balenia:

Vrátane jednej vymeniteľnej dosky 358716 s výškou 20 mm. Vrátane pružiny a upínacej skrutky pre skľučovadlo Weldon.

Technický opis

Ø D ₁	20 mm
Ø D	80 mm
Výška H ₂	48,5 mm
Výška H ₃	12 mm
Výška H ₁	98,5 mm
Ø magnetu	10 mm
Prídržná sila magnetu	4,5 kg
Prevádzkový režim	Stlacený vzduch
Prevádzkový režim	Chladiace médium
Maximálny prevádzkový tlak	50 bar
minimálny prevádzkový tlak	30 bar
Druh produktu	Magnetický uchopovač

Príslušenstvo

Výmenná doštička pre magnetický uchopovač, PA Ø / výška 80/40	358716 80/40
Výmenná doštička pre magnetický uchopovač, hliník Ø / výška 80/20	358717 80/20
Výmenná doštička pre magnetický uchopovač, PA Ø / výška 80/20	358716 80/20
Výmenná doštička pre magnetický uchopovač, hliník Ø / výška 80/40	358717 80/40