

Garant**HiRunER presný klieštinový upínač ER, SK 40 A = 100, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 16M****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	300643 16M
GTIN	4062406243555
Trieda položky	31A

Popis

Prevedenie:

Vonkajší a vnútorný kužel je brúsený, všetky stopky sú tvrdo presústružené pre tichší chod. Vráťane otvoru na čip RFID/Balluff, odolnej upínacej matice do 25 000 min-1.

Výhoda:

Sústrednosť 3 µm s klieštinou 2 µm, sústrednosť 6 µm s klieštinou 5 µm. Extrémne pridržené sily (až do faktora 2 v porovnaní so štandardným skľučovadlom ER). Účinok na zníženie vibrácií vďaka 2-dielnej upínacej matici (veľ. 11M a 16M 1-dielna).

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v upínacích klieštinách podľa DIN 6499 - typ A a B

Rozsah balenia:

Vrátane presnej upínacej matice.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (TČ) č. 308600 – 308806, upínací kľúč AB č. 308820 – 308835, upínací kľúč ER č. 309757, 309758 (pre 11M a 16M); upínacie kliešte ER Fahrion č. 308901 – 309434. Upínacie kliešte ER č. 308901 – 309432, hákový kľúč č. 628400, príp. momentový kľúč č. 309749 alebo 628520.

Upozornenie:

Upína iba menovitý Ø do Ø stopky, tolerancia h10. Upínaciu maticu nepoužívajte v kombinácii s tesniacou podložkou. Používajte v kombinácii s upínacími kliešťami Fahrion. Odstránenie modrého konštrukčného krúžku je potrebné pre upínacie kliešte Fahrion HP-2µm ER. Klieštinový upínací trň používajte vždy v kombinácii s presnou upínacou maticou č. 309617.

Technický opis

Rozsah upínania	0,5 - 10 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	100 mm
Vonkajší Ø D	24 mm
Náhradná upínacia matica ER č. 309618	16M
Ø upnutia D ₁	0,5-10 mm
Upínač	SK 40 A = 100
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm
Stratégia obrábania	HSC
Stratégia obrábania	HPC
Otvor Balluffchip	áno
Druh produktu	Klieštinový upínací trň