

Garant**Držiak upichovacieho noža 45°, ľavé, Šírka stopky / zápichu w: 20/2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273763 20/2
GTIN	4062406243906
Trieda položky	21W

Popis

Použitie:

Na operácie zúženia priemeru závitu priamo na ramene na výrobu odľahčovacích zápichov na závitovanie a brúsne práce.

Upozornenie:

$\varnothing D_{min} = 30 \text{ mm}$ (pri $w = 3$). $\varnothing D_{min} = 35 \text{ mm}$ (pre $w = 2$). Používajte len s upichovacou doštičkou s plným polomerom č. 273735 – 273739. Žiadny štandardný odľahčovací zápich podľa DIN 509.

Technický opis

Celková dĺžka L	125 mm
Šírka zápichu w	2 mm
Skrutka	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Veľkosť stopky	20 mm
Dĺžka hlavy L ₁	33 mm
Funkčná šírka L ₄	23 mm
min šírka zápichu y	0,35 mm
t _{min}	0,5 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	nie

Druh produktu

Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx, 1/4 palca E 6,3, Profil Torx: TX25

674248 TX25

Čepeľ 8 mm, s magnetom so 1/4 palca upínaním
skrutkovacích hrotov, Celková dĺžka: 50

659874 50

659906 1600

Upevňovacia skrutka, Typ: 5

279815 5

Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele, Maximálny ťahovací moment: 1600

659957 1600