

Garant**Presný kužeľový záhlbník 90°, TiAlN, Vonkajšie Ø Dc: 4,3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	150170 4,3
GTIN	4045197364692
Trieda položky	11M

Popis**Prevedenie:**

Všetky hĺbidlá s 3 reznými ranami, radiálne podbrúsené.

Drážky na odvod triesok brúsené z plného materiálu.

Presný kužeľový záhlbník na výrazné zvýšenie výkonu.

Použitie:

Presný kužeľový záhlbník pre zhotovovanie hladkých kužeľových zahĺbení.

Technický opis

najhlbší Ø záhlbníka pre otvory od	1,3 mm
Vonkajší Ø	4,3 mm
pre skrutky so zápusťou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M2
Tolerancia stopky	h9
Posuv f v oceli < 500 N/mm ²	0,07 mm/ot,
Ø stopky D _s	4 mm
Celková dĺžka L	40 mm
Počet rezných hrán Z	3
Povrchová úprava	TiAlN
Uhol zápusťného hrotu	90 Stupeň
Rezný materiál	HSS

Norma	DIN 335 C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlbník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	25	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	34	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	32	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	32	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	9	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	8	M
CuZn	podmienene vhodný	80	N
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		