

Garant**Strojný závitník Typ B DIN 376, bez povlaku, M: M4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	131200 M4
GTIN	4045197069061
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:****S lámačom triesok.****Všetky veľkosti:** stopka **podľa DIN 376** (= Ø stopky zúžený); preto je vhodný na väčšie hĺbky obrábania.Veľ. M2; M2,5; M3 – **Bez štvorhranu. ISO 2 6H****HSS-E****Technický opis**

Stúpanie závitov	0,7 mm
Počet rezných hrán Z	3
Počet napínacích drážok	3
Ø otvoru pod závit	3,3 mm
Ø závit	4 mm
Norma	DIN 376
Ø stopky D _s	2,8 mm
Celková dĺžka L	63 mm
Ø stopka štvorhranu	2,1 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	12 mm

Druh závitu	M
Veľkosť závitu	M4
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitu	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Olej	vhodný		
mokrý maximum	podmienene vhodný		