

Garant**Hydraulická klieština ER s vonkajším závitom ER25, Ød: 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319746 16
GTIN	4062406244088
Trieda položky	31W

Popis**Prevedenie:**

Vysoká flexibilita, na použitie pri sústružení v statickom upínači, ale aj s poháňanými nástrojmi. Najlepšia obvodová hádzavosť.

Pre poháňané nástroje s vnútorným závitom.

Výhoda:

- **Ideálne tlmiace vlastnosti, teda optimálny povrch obrobku a zvýšená životnosť nástroja.**
- **Rýchla a jednoduchá manipulácia.**
- **Pružné používanie medzipodmienok.**
- **Dokonalé centrovanie.**

Použitie:

Vhodné na vrtanie, vystružovanie, zahlbovanie a tiež na použitie s vyvrtávacími tyčami.

Technický opis

Ø d ₂	46 mm
Závit M	M32×1,5
Dĺžka L	49 mm
Ø d	16 mm
Druh produktu	klieština

