


Garant**Frézovacia doštička, HB7720, Chodov na palec: 48-16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 218131 48-16 |
| GTIN | 4062406245351 |
| Trieda položky | 21D |

Popis**Prevedenie:**

Veľkosť doštičiek 11.

Použitie:

Pre vnútorné a vonkajšie závitky 55° podľa normy B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982.

Technický opis

| | |
|-----------------------------|----------|
| Chodov na palec | 16 - 48 |
| Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný |
| Vonkajšie/vnútorné použitie | vonkajší |
| Stúpanie závitov | 0,529 mm |
| Povrchová úprava | TiCN |
| vhodné pre závit | 1 3/8-26 |
| Počet rezných hrán Z | 1 |
| Typ | HB7720 |
| Rezný materiál | HM |

| | |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Vrcholový uhol závitú | 55 Stupeň |
| Veľkosť doštičiek | 11 mm |
| Posuv f_z v oceli < 1100 N/mm ² | 0,05 mm |
| Posuv f_z v INOX < 900 N/mm ² | 0,03 mm |
| Smer rezania | pravé a ľavé |
| Druh produktu | Rezná vložka na frézovanie |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|-------|---------|
| Hliníkové plasty | podmienene vhodný | 140 | N |
| Alu (krátke rezanie) | vhodný | 120 | N |
| Hliník > 10 % si | vhodný | 80 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 120 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 110 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 100 | P |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | vhodný | 80 | P |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | 60 | P |
| INOX < 900 N/mm ² | podmienene vhodný | 80 | M |
| INOX > 900 N/mm ² | podmienene vhodný | 70 | M |
| Ti > 850 N/mm ² | vhodný | 40 | S |
| GG(G) | podmienene vhodný | 70 | K |
| CuZn | vhodný | 120 | N |
| Uni | vhodný | | |
| mokrú maximum | vhodný | | |