

Garant**Strojný závitník Typ B DIN 376, bez povlaku, M: M27****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	131200 M27
GTIN	4045197069184
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:****S lámačom triesok.**

Všetky veľkosti: stopka podľa DIN 376 (= Ø stopky zúžený); preto je vhodný na väčšie hĺbky obrábania.

Veľ. M2; M2,5; M3 – **Bez štvorhranu. ISO 2 6H**

HSS**Technický opis**

Ø závit	27 mm
Ø otvoru pod závit	24 mm
Počet rezných hrán Z	4
Stúpanie závitov	3 mm
Počet napínacích drážok	4
Norma	DIN 376
Ø stopky D _s	20 mm
Celková dĺžka L	160 mm
Ø stopka štvorhranu	16 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS

Hĺbka závitú	81 mm
Druh závitú	M
Veľkosť závitú	M27
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		