

Garant**TK hrubovacia fréza MTC/TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	202979 8
GTIN	4062406245184
Trieda položky	11X

Popis**Prevedenie:**

Výrazné zníženie reznej sily vďaka 45° špirále.

Použitie:

Špeciálne na použitie **MTC (Multi Task Cutting)** na novej generácii sústružníckych/frézovacích centier.

Upozornenie:

Pre materiály s tvrdosťou > 55 HRC odporúčame znížiť hĺbku rezu na $a_p = 0,25 \times D \dots 0,5 \times D$.

Technický opis

Ø vôle D_1	7,4 mm
Dĺžka výčnelku L_1 vrát. vôle	25 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Uhol sklonu zubov	45 Stupeň
Ø rezných hrán D_c	8 mm
Posuv f_z pre orezávanie v oceli < 60 HRC	0,025 mm
Dĺžka britov L_c	21 mm
Tolerancia menovitého Ø	f8
Posuv f_z pre drážkovacie frézy v oceli < 60 HRC	0,02 mm
Celková dĺžka L	63 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6

Ø stopky D _s	8 mm
Počet zubov Z	4
Zaoblenie rohu r _v	0,2 mm
Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	H
Vlastnosť špirálového uhla	nerovnaké
Členenie britov	nerovnaké
Hĺbka záberu a _e pre frézovanie	1×D pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu a _e pre frézovanie	0,15×D pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu a _e pre frézovanie	0,1×D
Vnútorné chladenie	nie
Stratégia obrábania	MTC
Stratégia obrábania	TPC
Farebný krúžok	červená
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	160	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	115	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	115	P
Oceľ < 55 HRC	vhodný	60	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	30	H
Oceľ < 65 HRC	vhodný	25	H
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný	20	H
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		

suché

vhodný

vzduch

vhodný