

Garant**Strojný závitník HSS-E, vaporizovaný, MF: 12X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	137050 12X1,5
GTIN	4045197079541
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:**

Povrch vaponizovaný, zabránilo sa zváraniu za studena.

Technický opis

Počet rezných hrán Z	3
Ø otvoru pod závit	10,5 mm
Stúpanie závitov	1,5 mm
Ø závit	12 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø stopky D _s	9 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Ø stopka štvorhranu	7 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 374
Hĺbka závit	24 mm
Druh závit	MF
Veľkosť závit	M12×1,5
Povrchová úprava	vaporizovaný

Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	modrá
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	podmienene vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	podmienene vhodný	15	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	15	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	6	M
CuZn	podmienene vhodný	13	N
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		