

Garant**Strojný závitník dlhý, bez povlaku, M: M2,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	131800 M2,5
GTIN	4045197070326
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:**

Dlhá stopka (so zúženým Ø stopky na väčšie aplikačné hĺbky).

Výhoda:

Veľmi vhodné **na rezanie závitov na ťažko prístupných miestach.**

Technický opis

Ø závit	2,5 mm
Počet napínacích drážok	3
Stúpanie závitov	0,45 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø otvoru pod závit	2,05 mm
Norma	DIN 357
Ø stopky D _s	1,8 mm
Celková dĺžka L	70 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS
Hĺbka závit	5 mm
Druh závit	M
Veľkosť závit	M2,5
Povrchová úprava	bez povlaku

Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	A
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 2×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
GG(G)	podmienene vhodný	9	K
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		