

**Garant****Strojný závitník Typ B extra dlhý, bez povlaku, M: M4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	131760 M4
GTIN	4045197070234
Trieda položky	11H

**Popis****Prevedenie:****S lámačom triesok.****S extra dlhou stopkou.**

≤ M10: Stopka podľa DIN 371;

≥ M12: Stopka podľa DIN 376.

**Výhoda:**

Veľmi vhodné na rezanie závitov na ťažko prístupných miestach.

**Technický opis**

Počet napínacích drážok	3
Počet rezných hrán Z	3
Ø závit	4 mm
Ø otvoru pod závit	3,3 mm
Stúpanie závitov	0,7 mm
Norma	Výrobná norma
Ø stopky D <sub>s</sub>	4,5 mm
Celková dĺžka L	112 mm
Ø stopka štvorhranu	3,4 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	12 mm

Druh závitů	M
Velikost závitů	M4
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladienie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Olej	vhodný		
mokrý maximum	podmienene vhodný		