

**Garant****Upínač Tvar AD, BT 30, krátka, Ø upnutia D1: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	303610 6
GTIN	4062406250058
Trieda položky	31A

**Popis****Prevedenie:**

Všetky hriadele sú pevne prevrátené (hladký chod).

**Výhoda:**

Prostredníctvom **dvojitého kontaktu kužela a styčnej plochy** vzniká stabilnejšia a presná upínacia situácia:

- **Lepšia kvalita povrchu**
- **Dlhšia životnosť nástrojov**
- **Konzistentné uloženie vo vretene (aj pri vysokých otáčkach)**
- **Lepšia presnosť chodu**

Uchytenie s dvojitým kontaktom BT sa môže použiť aj v štandardnom vretene stroja BT – a aj naopak. Výhody dvojitého kontaktu vznikajú len pri uchytení dvojitého kontaktu a vretene.

**Použitie:**

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760 – 308806. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835.

**Technický opis**

Dĺžka výčnelku Rozmer A	50 mm
Náhradná upínacia skrutka č. 309900	6
Vonkajší Ø D	25 mm
Ø upnutia D <sub>1</sub>	6 mm

a	1 mm
Upínač	BT 30, krátka
Norma	DIN 6359
Norma upínača	ISO 7388-2
Norma upínača	JIS B6339
Tvar	AD
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HPC
Prevedenie	BT-DC
Druh produktu	Povrchové skľučovadlo

## Príslušenstvo

Náhradná upínacia skrutka pre skľučovadlá s upínaním Ø  
D1 6

309900 6