

Garant**Strojný závitník dlhý, bez povlaku, M: M6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	131800 M6
GTIN	4045197070371
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:****Dlhá stopka (so zúženým Ø stopky na väčšie aplikačné hĺbky).****Výhoda:**Veľmi vhodné **na rezanie závitov na ťažko prístupných miestach.****Technický opis**

Ø otvoru pod závit	5 mm
Stúpanie závitov	1 mm
Počet napínacích drážok	3
Počet rezných hrán Z	3
Ø závit	6 mm
Norma	DIN 357
Ø stopky D _s	4,5 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Ø stopka štvorhranu	3,4 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS
Hĺbka závit	12 mm
Druh závit	M
Veľkosť závit	M6

Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	A
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 2×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
GG(G)	podmienene vhodný	9	K
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		