

**Strojný závitník, bez povlaku, UNC: 5/16-18****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	137862 5/16-18
GTIN	4045197594938
Trieda položky	12H

Popis**Prevedenie:****Stabilné vyhotovenie s pravotočivou špirálou. HSS-E****Použitie:****Pre jednotný hrubý závit UNC ASME – B1.1.****Technický opis**

Počet rezných hrán Z	3
Ø otvoru pod závit	6,6 mm
Ø závit	7,94 mm
Počet napínacích drážok	3
Stúpanie závitov	1,411 mm
Chodov na palec	18
Norma	DIN 371
Rezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	8 mm
Celková dĺžka L	90 mm
Ø stopka štvorhranu	6,2 mm
Hĺbka závit	15,88 mm
Druh závit	UNC
Veľkosť závit	5/16-18 UNC

Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Tolerančná trieda	2B
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	15 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		