

**Garant****Strojný závitník HSS-E typ C, vaporizovaný, G: G3/8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	137450 G3/8
GTIN	4045197079961
Trieda položky	11H

**Popis****Prevedenie:**

Povrch vaporizovaný, zabránilo sa zváraníu za studena. **HSS-E**

**Použitie:**

**Pre valcový rúrkový závit Whitworth** DIN-ISO 228/1 (nie pre spoje utesnené závitom).

**Technický opis**

Ø otvoru pod závit	15,25 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø závit	16,66 mm
Počet rezných hrán Z	3
Chodov na palec	19
Stúpanie závitov	1,337 mm
Rezný materiál	HSS E
Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Hĺbka závit	33,32 mm
Veľkosť závit	G3/8
Povrchová úprava	vaporizovaný

Druh závitů	G
Vrcholový uhol závitů	55 Stupeň
Norma	DIN 5156
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	modrá
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	15	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	15	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	6	M
CuZn	podmienene vhodný	13	N
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		