

Garant**Strojný závitník Typ B extra dlhý, bez povlaku, M: M10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 131760 M10 |
| GTIN | 4045197070272 |
| Trieda položky | 11H |

Popis**Prevedenie:****S lámačom triesok.****S extra dlhou stopkou.**

≤ M10: Stopka podľa DIN 371;

≥ M12: Stopka podľa DIN 376.

Výhoda:

Veľmi vhodné na rezanie závitov na ťažko prístupných miestach.

Technický opis

| | |
|-------------------------|---------------|
| Počet rezných hrán Z | 3 |
| Počet napínacích drážok | 3 |
| Stúpanie závitov | 1,5 mm |
| Ø závit | 10 mm |
| Ø otvoru pod závit | 8,5 mm |
| Norma | Výrobná norma |
| Ø stopky D _s | 10 mm |
| Celková dĺžka L | 160 mm |
| Ø stopka štvorhranu | 8 mm |
| Tolerančná trieda | ISO 2 6H |
| Rezný materiál | HSS E |
| Hĺbka závit | 30 mm |

| | |
|--------------------------|---|
| Druh závitu | M |
| Veľkosť závitu | M10 |
| Povrchová úprava | bez povlaku |
| Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň |
| Závit-norma | DIN 13 |
| Forma nábehu | B |
| Stopka | Valcová stopka s h9 |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore |
| Smer rezania | pravé |
| Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
| Farebný krúžok | bez |
| Druh produktu | Závitník |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu (krátke rezanie) | podmienene vhodný | 13 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 15 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 15 | P |
| Olej | vhodný | | |
| mokrý maximum | podmienene vhodný | | |