

Garant**Súprava na jemné vyvrtanie Ø 39,9 – 100,1 mm, Napojenie: ER25**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	237502 ER25
GTIN	4045197808516
Trieda položky	21F

Popis

Prevedenie:

Pre rozsah Ø 39,9 – 100,1 mm. **Modulárny nástroj s jemným dostavením, ktorý je možné prispôbiť priamo upínaciemu skľučovadlu ER25.** Dodávka v plastovom boxe ABS.

- **Presnosť nastavenia 0,01 mm na dielik. Presnosť nastavenia 0,002mm in Ø cez nonius.**
- **Vyvážené v polohe 0 bez nástrojov pri Q2,5 / 6000 ot./min⁻¹.**
- **Maximálna rýchlosť 10000 min⁻¹.**
- **Chladienie tryskou chladiacej kvapaliny, optimálny tlak chladiacej kvapaliny 10 – 20 bar, minimálne 5 bar.**
- **Posúvač možno upnúť radiálne.**

Rozsah balenia:

- 1 hlava presného vretena: ER25
- 1 držiak platnícky: č. 237517 veľ. 1 pre Ø 39,9 – 57 mm
č. 237517 veľ. 2 pre Ø 57 – 100,1 mm
- 1 mostík: Č. 237518 Veľ. 1 pre Ø 70,1 – 100,1 mm
- 1 vlajkový klúč: Č. 625920 veľk. 8IP
- 1 inbusový klúč: č. 627310 veľ. 4
- 2 skrutky s valcovou hlavou: Č. 237522 Veľ. M5×12
- 2 podložky: č. 237523
- 2 tanierové pružiny: č. 237524

Náhradný diel:

Vložte skrutku pre vymeniteľné doštičky č. 239653 (8IP; 1,28 Nm) pre držiak doštičky č. 237517 veľ. 1 a veľ. 2.

Upozornenie:

vhodná otočná rezná platnička **CCGT0602..** (napr. č. 237695/237696) objednajate samostatne. Pri vyvrtávacom cykle dbajte na orientáciu britu $\pm 20^\circ$!

Technický opis

Napojenie	ER25
Použite vrtáka	šikmý výstup
Použite vrtáka	podmienené strediace vrtanie
Použite vrtáka	priečne vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtávací nástroj

Príslušenstvo

Držiak doštičky Typ 2	237517 2
Podložka	237523
Tanierová pružina	237524
Držiak doštičky Typ 1	237517 1
Mostík Typ 1	237518 1
Skrutkovač pre skrutky Torx Plus®, s bočnou rukoväťou Profil Torx Plus® 8IP	625920 8IP
Skrutka s valcovou hlavou Typ M5X12	237522 M5X12