

Garant**Strojný závitník, vaporizovaný, G: G5/8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	137350 G5/8
GTIN	4045197079886
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:**

Povrch vaponizovaný, zabránilo sa zváraniu za studena. **HSS-E**

Použitie:

Na cylindrický Whitworthov závit DIN-ISO 228/1 (nie na spoje utesnené závitom).

Technický opis

Počet napínacích drážok	4
Ø otvoru pod závit	21 mm
Stúpanie závitov	1,814 mm
Ø závitu	22,91 mm
Chodov na palec	14
Počet rezných hrán Z	4
Rezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	18 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Ø stopka štvorhranu	14,5 mm
Hĺbka závitu	68,73 mm
Veľkosť závitu	G5/8
Povrchová úprava	vaporizovaný

Druh závitů	G
Vrcholový uhol závitů	55 Stupeň
Norma	DIN 5156
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	15	P
CuZn	podmienene vhodný	13	N
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		