

Garant**Presný kuželový záhlbník 90°, bez povlaku, Vonkajšie Ø Dc: 23mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	150390 23
GTIN	4045197086747
Trieda položky	11M

Popis**Prevedenie:**

Všetky záhlbníky s radiálním podbrúsením. Priestory na triesky sú vybrúsené z plného materiálu až do veľkosti 31. Rezný uhol na čele zuba sa mení v závislosti od Ø záhlbníka, takže trieska je optimálne tvarovaná v každom bode rezného záberu. Zahlbovací kužel, ako aj obvod sú podbrúsené na plynulé rezanie.

Presný kuželový záhlbník, vyrobený s užšími výrobnými toleranciami ako podľa DIN335-D.

Upozornenie:

Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. **343000-343530**.

Záhlbníkové bity so stopkou 6,3 mm (1/4 palcov) pozri skupinu 67.

Technický opis

Vonkajší Ø	23 mm
najhlbší Ø záhlbníka pre otvory od	3,8 mm
pre skrutky so zápusťou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M12
Posuv f v oceli < 500 N/mm ²	0,16 mm/ot,
Ø predvrtania	3,8 mm
Celková dĺžka L	106 mm
Morseho kužel MK	2
Počet rezných hrán Z	3
Povrchová úprava	bez povlaku

Uhol zápustného hrotu	90 Stupeň
Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 335 D
Stopka	Morse kužeľ
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	70	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	33	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	28	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	27	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	27	P
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		