

KAESER
KOMPRESSOREN**Kompresor pre remeselníkov, Typ: 210/10W****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	079841 210/10W
GTIN	2050001676542
Trieda položky	03R

Popis**Prevedenie:**

Antikorózne ventily, vysoko účinné chladenie, bezúdržbové komponenty na prenos sily, nádoby chránené proti korózii; Najmenej 10 rokov záruka na dodatočný nákup náhradných dielov. Vysoká účinnosť pre nízke prevádzkové náklady. Malý kompaktný kompresor so stabilným podvozkom vhodný, keď je potrebné malé množstvo vzduchu.

Rozsah balenia:

Vrátane regulátora filtračného tlaku s manometrom, rýchlospojku.

Upozornenie:

Ďalšie kompresory pre remeselníkov sú k dispozícii na požiadanie.

Technický opis

Objem tlakový zásobník	10 l
maximálna kapacita plnenia	140 l/min
Hmotnosť	29 kg
Dĺžka	420 mm
maximálny odsávací výkon	210 l/min

Príkonn	1,1 kW
Výška	650 mm
maximálny tlak (vzduch)	10 bar
Šírka	370 mm
Označenie výrobcu	210/10W
Druh produktu	Kompresor